

Garant GRIDLINE

Armadio base con tramezza e cassetti con ante battenti in lamiera piena, Modello: 2000-3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x20G con parete divisoria centrale e cassetti con profondità 16GG. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. Altezza frontalini dei cassetti 125 mm. Pannello forato continuo con □ 9x9 mm e passo da 37 mm; tutti i ripiani sono regolabili in altezza.

Collocamento:

Numero ripiani larghezza 20G: 4

Numero cassetti 16x16G: 3

Fornitura:

Armadio inclusi tramezza, ripiani e cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Larghezza in G	40
Posizionamento maniglia	al centro
Larghezza	1000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza utile cassetti	400 mm
Peso	162 kg
Altezza	2000 mm
ComfortClose	no
Cassetti larghezza utile in G	16
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza utile	1845 mm
Profondità utile cassetti	400 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Profondità in G	20
Cassetti profondità utile in G	16
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/940102-2000-3>
