

Garant GRIDLINE

Armadio base con tramezza e cassetti con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Modello: 2000-2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940104 2000-2
GTIN	4062406561192
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G con parete divisoria centrale e cassetti con profondità 16GG. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. Altezza frontalini dei cassetti 125 mm. Separatore liscio centrale integrato con □ 9x9 mm e passo da 37 mm, con 2 ripiani fissi e 4 ripiani regolabili in altezza. Portata della parete divisoria centrale incorporata e dei vani sospesi: 200 kg.

Collocamento:

Numero ripiani larghezza 20G: 6

Numero ripiani larghezza 40G: 1

Numero cassetti 16x16G: 2

Numero cassetti 36x16G: 1

Fornitura:

Armadio inclusi tramezza, ripiani e cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza	2000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità utile cassette	400 mm
Peso	142 kg
Altezza utile	1845 mm
Larghezza utile cassette	400 mm
Larghezza utile cassette	900 mm
Larghezza in G	40
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Profondità in G	20
Cassette larghezza utile in G	16
Cassette larghezza utile in G	36
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassette profondità utile in G	16
Larghezza	1000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Posizionamento maniglia	al centro
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm

Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani