

Garant GRIDLINE

Armadio base con tramezza e cassetti con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Modello: 2000-3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x20G con parete divisoria centrale e cassetti con profondità 16GG. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. Altezza frontalini dei cassetti 125 mm. Pannello forato continuo con □ 9x9 mm e passo da 37 mm; tutti i ripiani sono regolabili in altezza.

Collocamento:

Numero ripiani larghezza 20G: 4

Numero cassetti 16x16G: 3

Fornitura:

Armadio inclusi tramezza, ripiani e cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Larghezza utile cassette	400 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassetti profondità utile in G	16
Profondità	500 mm
Larghezza in G	40
Profondità utile cassette	400 mm
Profondità in G	20
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Larghezza	1000 mm
Cassetti larghezza utile in G	16
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
ComfortClose	no
Peso	162 kg
Posizionamento maniglia	al centro
Altezza utile	1845 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base

Tipo di prodotto

Armadio con ripiani

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/940104-2000-3>
