

HEDI

Lampada per macchine Duo, Modello: 6LEDDUO



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m. Lungo e robusto stelo flessibile di metallo inguainato per poter posizionare liberamente la testa della lampada e offrire una elevata stabilità.

Tutte le lampade per macchine / posto di lavoro Hedi® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.

Tramite una lente pieghevole la lampada può essere convertita in modo semplice e rapido da un'illuminazione a fascio concentrato a una a fascio diffuso. Testa della lampada girevole e orientabile a 340° grazie al giunto sferico. Inclusa lampadina intercambiabile. Disponibile anche in color bianco caldo (3000 K).

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Grado di protezione IP: IP 20

Potenza luminosa: 7 W

Corrente di illuminazione: 621 lm

Luce colorata: bianco freddo

Temperatura cromatica: 6500 K

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	7 W
Luce colorata	bianco freddo
Temperatura cromatica	6500 K
Potenza luminosa	7 W
Lampadine	LED
Zona ATEX	Nessuna
Alimentazione	Alimentazione di rete
Grado di protezione IP	IP 20
Corrente di illuminazione	621 lm
Tipo di prodotto	Lampada per macchine