

HEDI

Lampada per macchine, Modello: 10LED



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m. Lungo e robusto stelo flessibile di metallo inguainato per poter posizionare liberamente la testa della lampada e offrire una elevata stabilità.

Tutte le lampade per macchine / posto di lavoro Hedi® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.

Lampada per macchine di comprovata qualità con testa della lampada estremamente robusta, antipolvere e impermeabile agli spruzzi d'acqua, adatta per l'uso professionale in ambienti di lavoro difficili o per l'impiego all'interno e sulle macchine. Antirumore a norma DIN EN 62493.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Grado di protezione IP: IP 64

Tensione nominale: 250 V

Focalizzazione della luce: fascio diffuso antiriflesso

Angolo di irradiazione fisso: 120 grado

Potenza luminosa: 14,5 W

Corrente di illuminazione: 1170 lm

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	1170 lm
Grado di protezione IP	IP 64
Zona ATEX	Nessuna
Tensione nominale	250 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza luminosa	14,5 W
Angolo di irradiazione fisso	120 grado
Focalizzazione della luce	fascio diffuso antiriflesso
Tipo di prodotto	Lampada per macchine