

Garant**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Il sistema per frese per spallamenti per **fresatura di spallamenti continua**. La dimensione compatta degli inserti garantisce **enorme stabilità** con un numero di taglienti estremamente elevato e al contempo la **massima produttività**.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	2 mm
Ø Tagliente D_c	63 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Inserto adatto	XNEX 040308
Numero taglienti Z	9
Set di viti per inserti	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1	219878 1
--	----------