

Garant**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Il sistema per frese per spallamenti per **fresatura di spallamenti continua**. La dimensione compatta degli inserti garantisce **enorme stabilità** con un numero di taglienti estremamente elevato e al contempo la **massima produttività**.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Numero taglienti Z	6
Set di viti per inserti	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ø Foro di attacco	16 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	2 mm

Inserto adatto	XNEX 040308
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1	219878 1
--	----------