



Pinza regolabile frontale bonderizzata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705992 200
GTIN	4003773087250
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Speciale forma della testa ultrasottile per punti stretti. **Snodo passante** (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Microregolazione a scatto mediante pulsante a molla, 5 possibilità di regolazione per un adattamento preciso dell'ampiezza di presa. Funzione di presa frontale e laterale. Pinza bonderizzata grigia, testa lucidata, denti ulteriormente temprati a induzione (circa 61 HRC).

Manici con rivestimenti multicomponente.

Uso:

Presa frontale sicura anche di pezzi piani grazie alla struttura a tre punti. Presa, serraggio e allentamento anche di teste di viti bonificate, nonché perni e viti usurati.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Autoserraggio	sì
Numero di scatti della regolazione micrometrica	5
Lunghezza griffe	27 mm
Apertura per tubi	7/8 pollici
Fermo di contrasto	sì
Apertura per esagono	22 mm

Larghezza ganasce	11 mm
Denominazione originale prodotto	TwinGrip
Esecuzione ganasce	Struttura a 3 punti
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Tipo di prodotto	Pinza regolabile per tubi