

Garant**Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidale cromato, Esagono: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	626082 10
GTIN	4062406570385
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

Gambo piegato a gomito; lunghezza fianchi ottimale. Con testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°.

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	125×36 mm
Superficie	cromato
Esagono	10 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo	no
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Angolo di 100 gradi	no
Esecuzione lunga	no
Tipo di prodotto	Giravite

