

**Avvitatori a massa battente a batteria Senza batteria, Modello: GDS18V1050****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 074051 GDS18V1050 |
| GTIN | 4059952564661 |
| Classe articolo | 03B |

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Avvitatore a percussione da 3/4 pollice con tecnologia **BITURBO** Brushless, con 3 livelli di velocità/coppia.

Fornitura:

Versione senza batteria e caricabatterie, inclusa L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) |
| Peso | 2,9 kg |
| Struttura del motore | Motore senza spazzole |
| Numero di colpi | 0 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ø Massimo viti (8,8 – 12,9) | M24 |
| Capacità batteria | 8 Ah |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V |
| Numero massimo giri 1 velocità | 1600 min ⁻¹ |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty |
| Coppia massima duro | 1050 Nm |
| Vibrazione massima a norma EN | 12,5 m/s ² |
| Numero massimo giri 2 velocità | 2400 min ⁻¹ |
| Denominazione originale prodotto | GDS 18V-1050 H |
| Tensione batteria | 18 V |
| Dimensione portautensile | 3/4 pollici |
| Numero di batterie contenute | 0 |
| Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |

Accessori

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Starter set a batteria ProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V | 073865 C18 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Batteria agli ioni di litio ProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V | 073857 C18 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|