



## Avvitatore ad impulsi a batteria, Modello: M18FMT2F12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.

- **Struttura compatta.**
- **Livello 4 per un mix ottimale tra prestazioni e precisione in caso di allentamento delle viti.**

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

## Descrizione tecnica

Coppia massima 4 <sup>a</sup> velocità	47 Nm
Numero di batterie contenute	2
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Coppia massima 3 <sup>a</sup> velocità	745 Nm
Coppia massima 2 <sup>a</sup> velocità	610 Nm
Numero di colpi 2 <sup>a</sup> velocità	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Peso	6,3 kg
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M22
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Numero di colpi 3 <sup>a</sup> velocità	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Numero di colpi 1 <sup>a</sup> velocità	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Coppia massima 1 <sup>a</sup> velocità	475 Nm
Denominazione originale prodotto	M18FMT2F12
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	5 Ah
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

## Accessori

Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18

Caricabatterie Modello M1218C

073840 M1218C