



Martello perforatore a batteria, Modello: M18FHPX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Martelli perforatori robusti con trapano a battente.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.**
- **Rotazione oraria/antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.**

Tecnologia **ONE-KEY™** integrata e interruttore con arresto per un funzionamento continuo. Lunga impugnatura con sistema antivibrazioni per un minor numero di vibrazioni.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073808 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Portautensile forma	SDS-Plus
Energia d'urto	4,2 J
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Capacità batteria	5,5 Ah
Peso	5,2 kg
Tensione batteria	18 V
Codolo	SDS Plus
Numero di batterie contenute	2
Vibrazione massima a norma EN	8,6 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Campo del numero di giri	0 - 800 min ⁻¹
Numero di colpi massimo	4600 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	M18ONEFHPX-552X
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	30 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Caricabatterie Modello M1218SC	073840 M1218SC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1418C6	073840 M1418C6
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5