

Garant GRIDLINE

Set di conche, 36×14G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	950197 50/1
GTIN	4062406573546
Classe articolo	9GB

Descrizione
Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Facce interne delle conche fessurate per la suddivisione con separatori.

I set riempiono completamente un cassetto 36×14G.

Per:

Cassetti 36×14G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 6 × Dim. 6×8/4; 6 × Dim. 6×6/4

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 5× Dim. C

Descrizione tecnica

Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm
Per altezza frontalini dei cassette	125 mm
Per altezza frontalini dei cassette	100 mm
Per altezza frontalini dei cassette	250 mm
Per altezza frontalini dei cassette	200 mm
Per altezza frontalini dei cassette	300 mm
Per cassette con larghezza utile in G	36

Superficie utile dei cassette in G	36×14
Per cassette profondità utile	350 mm
Per cassette larghezza utile	900 mm
Per cassette con profondità utile in G	14
Materiale	plastica
Conche altezza	25 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassette	≥ 50 mm
Larghezza	900 mm
Profondità in G	14
Profondità	350 mm
Altezza	25 mm
Larghezza in G	36
Peso	1,429 kg
Attributo del nome del prodotto	36×14G
Tipo di prodotto	Conca per cassette

Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X6/4	951415 6X6/4
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/4	951415 6X8/4
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo C	951275 C