

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 40B2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Avvolgicavo HEDI® di grandi dimensioni e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 290 mm e numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Scanalature per il drenaggio dell'acqua.**
- **Manopola girevole pieghevole per l'utilizzo sia con la mano destra che con quella sinistra durante le fasi di avvolgimento e svolgimento.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**
- **Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.**

Con prese per i **paesi Francia, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Tensione nominale	250 V
Struttura del cavo	3G2,5
Colore cavo	arancione
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cavo	40 m
Classe del cavo	H07BQ-F
Per i paesi	F, B, PL, CZ
Numero di prese	4
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Grado di protezione IP	IP 54
Materiale del cavo	Cavo corazzato
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo