

## HEDI

### Avvolgicavo interamente in plastica, Modello: 40B2



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081108 40B2
GTIN	4003644023523
Classe articolo	08B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Avvolgicavo HEDI® di grandi dimensioni e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 290 mm e numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Scanalature per il drenaggio dell'acqua.**
- **Manopola girevole pieghevole per l'utilizzo sia con la mano destra che con quella sinistra durante le fasi di avvolgimento e svolgimento.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**
- **Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.**
- **Design innovativo con numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.**
- **Struttura interamente in plastica non conduttiva.**
- **Adatto per campi e ambienti di impiego estremi.**
- **Inclinazione di 7° del tamburo per un migliore scarico dell'acqua.**
- **Garanzia del produttore di 3 anni.**

##### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

## Descrizione tecnica

Colore cavo	arancione
Grado di protezione IP	IP 54
Materiale del cavo	Cavo corazzato
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Lunghezza cavo	40 m
Classe del cavo	H07BQ-F
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di prese	4
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Tensione nominale	250 V
Struttura del cavo	3G2,5
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo