

Garant**Barra alesatrice per tornitura, destra, Modello: 25/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274170 25/3
GTIN	4062406577667
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

Uso:

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro $D_{min.} = 14$ mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2,2; 3 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	40 mm
Lunghezza complessiva L	103 mm
$t_{max.}$ Lavorazione interna	5 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Barra alesatrice