

**Garant****Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Modello: 25/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274171 25/3
GTIN	4062406577704
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

**Uso:**

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro  $D_{min.} = 14$  mm.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2,2; 3 mm
$t_{max.}$ Lavorazione interna	5 mm
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati	40 mm
Lunghezza complessiva L	103 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Barra alesatrice