



## Calibro a corsoio digitale da officina, Intervallo di misurazione: 300mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 415525 300    |
| GTIN            | 4062406579531 |
| Classe articolo | 42A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibro a corsoio per la misurazione di interni ed esterni (con funzione di preset). Display LCD di facile lettura grazie alle cifre molto grandi. Proprietà di guida e scorrimento ottimali grazie alla **guida prismatica doppia** su supporto di plastica. Becchi di misura in acciaio inossidabile, rettificati. Con due **becchi di misura** mobili e **intercambiabili**. **Inclusa limitazione della forza di misura**.

#### Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Calibro di regolazione n. art. 415527 Dim. Set. Becchi di misura con filettatura M2,5 n. art. 415526 Dim. 90 con filettatura M2,5 per tastatori speciali n. art. 434900 – 434910.

### Descrizione tecnica

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Lettura                                      | 0,01 mm                  |
| Lettura                                      | 0,0005 pollici           |
| Alimentazione                                | Funzionamento a batteria |
| Ø Misura aggiuntiva interna                  | 10 mm                    |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032            |
| Risoluzione                                  | mm/pollici               |
| Peso   | 0,65 kg                  |
| Funzione di PRESET                           | sì                       |
| Limite di errore                             | 0,04 mm                  |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lunghezza dei becchi         | 90 mm                         |
| Numero di batterie contenute | 1                             |
| Intervallo di misurazione    | 0 - 300 mm                    |
| Taratura                     | A1                            |
| Norma                        | Norma interna                 |
| Puntali di misura            | sì                            |
| Metrologia                   | digitale                      |
| Materiale                    | ABS                           |
| Tutti i componenti           | temperate                     |
| Tipo di prodotto             | Calibro a corsoio da officina |

## Servizi

|   |            |
|---|------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità<br>campo di misura massimo 300 mm    | 021010 300 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità<br>Campo di misura massima 300 mm | 021000 300 |

## Accessori

|   |               |
|---|---------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|