

Contenitore di sicurezza modello I, rosso, Volume: 19l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981182 19
GTIN	697841140196
Classe articolo	97S

Descrizione

Esecuzione:

I contenitori di sicurezza e quelli di trasporto riducono il rischio di incendio ed esplosione durante il riempimento e lo stoccaggio di liquidi infiammabili. Migliorano il grado di efficienza grazie alla facilità di utilizzo che semplificano le operazioni di versamento e riempimento. Il contenitore di sicurezza in acciaio modello I presenta una struttura garantita al 100% contro le perdite. Il coperchio a chiusura automatica e a prova di perdita protegge dalla fuoriuscita di vapori e dagli sversamenti. I tappi di sicurezza a pressione positiva possono sfiatare automaticamente per prevenire rotture o esplosioni. Il tagliafiamma in acciaio legato dissipa il calore per bloccare il ritorno di fiamma. Le doppie giunture situate sulla base e nella parte superiore offrono un'ulteriore protezione antiurto. Le pareti rinforzate prevengono eventuali ammaccature o implosioni. Le impugnature oscillanti sui contenitori agevolano il trasporto di carichi pesanti. Il robusto rivestimento termoverniciato è resistente alle sostanze chimiche.

Norma:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.

Descrizione tecnica

Ø	300 mm
Altezza	430 mm

Capacità	19 l
Colore	rosso
Denominazione originale prodotto	Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Spessore del materiale	3 mm
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Custodia	Stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Attributo del nome del prodotto	rosso
Tipo di prodotto	Contenitori di sicurezza