

Mitutoyo**Calibri a corsoio digitali da officina ABS IP67 con superfici di contatto standard / con becchi, Intervallo di misurazione: 300mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415355 300
GTIN	4946368846316
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Lettura	0,01 mm
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	90 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300