

Ripiano in griglia metallica, Modello: 500



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	983212 500
GTIN	4004514227546
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano in griglia metallica zincato, maglia 30×30 mm, montante 25×2 mm. Procedura diretta di fuoriuscita dei liquidi mediante ripiano in griglia metallica.

Carico ripiano massimo per ogni ripiano in griglia metallica: **150 kg**.

Piani d'appoggio con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a innesto.

Per:

Scaffale per piccoli contenitori n. art. 983205 e n. art. 983210.

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150 kg

Materiale: zincata

Altezza: 25 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm

Portata: 150 kg

Peso: 9 kg

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Peso	9 kg

Altezza	25 mm
Materiale	zincata
Larghezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Portata	150 kg
Denominazione originale prodotto	Scaffali per piccoli contenitori
Tipo di prodotto	Griglia metallica