

**Garant**

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, Ø Codolo DS / Misura inserto: 8/05mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Classe articolo	21P

## Descrizione tecnica

Profondità utile T	3,5 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	72,5 grado
Inserto adatto	VC.. 0501..
Lunghezza complessiva L	57 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	26 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	10,2 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	6 mm
Misura inserto	5 mm
Codice ISO portautensile	E08X SVVCR/L05
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	5,5 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------