



Ciabatta con protezione da sovratensione, Numero di prese: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081168 8
GTIN	4007123251490
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all'asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).

Alloggiamento altamente resistente alla rottura con ingresso cavi di fronte all'interruttore protetto per un utilizzo semplice e dispositivo di sospensione. La **protezione contro le sovratensioni** (13000 A) impedisce che le apparecchiature collegate subiscano danni da pericolose sovratensioni.

Con prese per i **Paesi F, B, PL e CZ**.

Lunghezza cavo: 2,5 m

Descrizione tecnica

Numero di prese 230 V/16 A	8
Alimentazione	Alimentazione di rete
Per i paesi	F/ B/ PL/ CZ
Ingresso per tipo di connettore	E
Numero di prese	8
Lunghezza ciabatta	630 mm
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H05VV-F
Lunghezza cavo	2,5 m
Tipo di prodotto	Ciabatta

