



## Calibro a corsoio, Campo di misura: 800mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 415196 800    |
| GTIN            | 4062406584269 |
| Classe articolo | 42A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nonio e superficie di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi di misura per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

### Descrizione tecnica

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Taratura                     | A1            |
| Risoluzione                  | 1/20 mm       |
| Lunghezza dei becchi         | 150 mm        |
| Norma                        | Norma interna |
| Risoluzione                  | mm / pollici  |
| Risoluzione                  | 0,05 mm       |
| Limite di errore             | 0,1 mm        |
| Peso                         | 2,1 kg        |
| Ø Misura aggiuntiva interna  | 20 mm         |
| Intervallo di misurazione    | 0 - 800 mm    |
| Graduazione nonio mm/pollici | sì            |
| Metrologia                   | analogico     |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiale          | Acciaio legato, INOX          |
| Tutti i componenti | temperate                     |
| Tipo di prodotto   | Calibro a corsoio da officina |

**Servizi**

|  |             |
|--|-------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità<br>campo di misura massimo 1000 mm    | 021010 1000 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità<br>Campo di misura massima 1000 mm | 021000 1000 |