

3M Scotch-Brite™

**Bristle Brush modello C Ø 25 mm Set di 24 pezzi, Ø Codolo 3 mm, RB-ZB,  
Grana: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	573545 36
GTIN	50048011276101
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una **durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.**

La spazzola **radiale** Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm). Mandrino portapezzi smontabile (**Ø Codolo 3 mm**). I segmenti possono essere combinati per ottenere qualsiasi larghezza della spazzola.

Con setole piegate (modello C) per la **lavorazione di superfici profilate.**

**Uso:**

Rispettare il senso di rotazione.

Impiego su smerigliatrici diritte o alberi flessibili senza altri accessori.

**Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro.** Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.

**Fornitura:**

24 Segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm) **incluso mandrino portapezzi** con codolo di Ø 3 mm.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	3 mm
Grana	36
Numero massimo giri	35000 min <sup>-1</sup>
Larghezza spazzola	1,6 - 10 mm
Colore	marrone
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	25 mm

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Attributo del nome del prodotto	RB-ZB
Denominazione originale prodotto	RB-ZB
Tipo di prodotto	Spazzola circolare