



## Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 65/100mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 278041 65/100 |
| GTIN            | 4062406601874 |
| Classe articolo | 22B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).  
Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

#### Nota:

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° Intaglio di cava.  
 $D_2 = 999$  nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

### Descrizione tecnica

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Ø Massimo 1° intaglio $D_2$         | 100 mm    |
| Ø Minimo 1° intaglio $D_1$          | 65 mm     |
| Profondità di taglio cave $t_{max}$ | 14 mm     |
| Larghezza codolo b                  | 16×16 mm  |
| Vite                                | 279816 3  |
| Tipo di impiego                     | destra    |
| Passaggio interno per LR            | no        |
| Larghezza gola w                    | 3; 4 mm   |
| Tipo di prodotto                    | Cartuccia |

