



## Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 50/75mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278043 50/75
GTIN	4062406601928
Classe articolo	22B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).  
Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

#### Nota:

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° Intaglio di cava.  
 $D_2 = 999$  nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

### Descrizione tecnica

Ø Minimo 1° intaglio $D_1$	50 mm
Ø Massimo 1° intaglio $D_2$	75 mm
Profondità di taglio cave $t_{max}$	14 mm
Larghezza codolo b	20×20 mm
Vite	279816 4
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	no
Larghezza gola w	3; 4 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

