



Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 50/75mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 278045 50/75 |
| GTIN | 4062406602086 |
| Classe articolo | 22B |

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).
Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° Intaglio di cava.
 $D_2 = 999$ nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Ø Massimo 1° intaglio D_2 | 75 mm |
| Ø Minimo 1° intaglio D_1 | 50 mm |
| Profondità di taglio cave t_{max} | 14 mm |
| Larghezza codolo b | 25×25 mm |
| Vite | 279816 4 |
| Tipo di impiego | destra |
| Passaggio interno per LR | no |
| Larghezza gola w | 3; 4 mm |
| Tipo di prodotto | Cartuccia |

