



Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D₁ / D₂: 110/170mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278045 110/170
GTIN	4062406602116
Classe articolo	22B

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).
Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Nota:

D₁ = Ø minimo per il 1° intaglio di cava / D₂ = Ø massimo per il 1° Intaglio di cava.
D₂ = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave t _{max.}	14 mm
Ø Minimo 1° intaglio D ₁	110 mm
Ø Massimo 1° intaglio D ₂	170 mm
Larghezza codolo b	25×25 mm
Vite	279816 4
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	no
Larghezza gola w	3; 4 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

