



## Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 240/350mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278045 240/350
GTIN	4062406602130
Classe articolo	22B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).  
Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

#### Nota:

D<sub>1</sub> = Ø minimo per il 1° intaglio di cava / D<sub>2</sub> = Ø massimo per il 1° Intaglio di cava.  
D<sub>2</sub> = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave t <sub>max.</sub>	14 mm
Ø Minimo 1° intaglio D <sub>1</sub>	240 mm
Ø Massimo 1° intaglio D <sub>2</sub>	350 mm
Larghezza codolo b	25×25 mm
Vite	279816 4
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	no
Larghezza gola w	3; 4 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

