



Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, sinistra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 160/250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278046 160/250
GTIN	4062406602208
Classe articolo	22B

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).
Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° Intaglio di cava.
 $D_2 = 999$ nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Descrizione tecnica

Ø Minimo 1° intaglio D_1	160 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	14 mm
Ø Massimo 1° intaglio D_2	250 mm
Larghezza codolo b	25×25 mm
Vite	279816 4
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Larghezza gola w	3; 4 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

