



## Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 400 mm, Altezza / larghezza ripiani: 1960/994mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991931 1960/994
GTIN	4052941929588
Classe articolo	95S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scaffalatura a innesto con ripiani zincata. Il supporto con incastro a camma facilita l'inserimento dei ripiani con passo da 53 mm. Ripiani dotati di fondo a bordatura doppia con spigoli longitudinali a 10 facce per garantire un livello di stabilità e portata particolarmente elevato.

**Carico ripiano massimo di 200 kg** per ripiano.

**Carico campata:** rispettivamente con una altezza di 1960 mm per 1000 kg, 2490 mm per 1200 kg e 2967 mm per 1400 kg.

Per gli elementi aggiuntivi sono necessarie le seguenti diagonali di rinforzo per un modulo scaffale ogni tre:

Dim. 1960/1282: 1 × n. art. 992045 Dim. 1325.

Dim. 2490/1282: 1 × n. art. 992045 Dim. 1325.

Dim. 2967/1282: 2 × n. art. 992045 Dim. 1325.

#### Descrizione:

#### Dimensioni di montaggio:

**Elemento di base:** lunghezza nominale + 62 mm

**Elemento aggiuntivo:** Lunghezza nominale + 31 mm

#### Uso:

Sistema di scaffalature multifunzionale per tutte le esigenze di stoccaggio. Possibilità di ampliamento successivo nonché di modifica integrale attraverso l'impiego di svariati accessori.

**Fornitura:**

Elemento base con diagonali di rinforzo, 4 ancoraggi a terra e 4 piastrine di appoggio.

Elemento aggiuntivo senza diagonali di rinforzo, con 2 ancoraggi a terra e 2 piastrine di appoggio.

**Nota:**

- **Piedini avvitabili compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da un lato (irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo).**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**
- **Un modulo scaffale ogni tre deve essere munito di diagonali di rinforzo.**

Materiale: zincata

Altezza: 1960 mm

Larghezza: 994 mm

Profondità: 400 mm

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 1025 mm

Numero ripiani: 5

Ripiano portata: 200 kg

**Descrizione tecnica**

Montaggio a innesto	sì
Numero ripiani	5
Altezza	1960 mm
Profondità	400 mm
Carico massimo campo	1000 kg
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1025 mm
Larghezza	994 mm
Accesso agli scaffali	monofronte
Ripiano portata	200 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Spessore ripiano	30 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm

Tipo di prodotto

Scaffale con ripiani

---

**Accessori**

Tassello Modello 2967

992047 2967

Ripiano Larghezza×Profondità 994X400 mm

992011 994X400

Piastrine di appoggio da 2 mm Numero di sottopiacchette  
5

992049 5

Piastrine di appoggio da 1 mm Numero di sottopiacchette  
5

992048 5