



Scaffalatura elemento base, Profondità 500 mm, Altezza / larghezza ripiani: 1960/1282mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991962 1960/1282
GTIN	4052941929694
Classe articolo	95S

Descrizione

Esecuzione:

Scaffalatura a innesto con ripiani zincata. Il supporto con incastro a camma facilita l'inserimento dei ripiani con passo da 53 mm. Ripiani dotati di fondo a bordatura doppia con spigoli longitudinali a 10 facce per garantire un livello di stabilità e portata particolarmente elevato.

Carico ripiano massimo di 250 kg per ripiano.

Carico modulo: rispettivamente con una altezza di 1960 mm per 1500 kg, 2490 mm per 1250 kg e 2967 mm per 1500 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Elemento di base: lunghezza nominale + 62 mm

Elemento aggiuntivo: Lunghezza nominale + 31 mm

Uso:

Sistema di scaffalature multifunzionale per tutte le esigenze di stoccaggio. Possibilità di ampliamento successivo nonché di modifica integrale attraverso l'impiego di svariati accessori.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo, 4 ancoraggi a terra e 4 piastrine di appoggio.

Elemento aggiuntivo senza diagonali di rinforzo, con 2 ancoraggi a terra e 2 piastrine di appoggio.

Nota:

- **Piedini avvitabili compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da un lato (irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo).**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**
- **Un modulo scaffale ogni tre deve essere munito di diagonali di rinforzo.**

Materiale: zincata

Altezza: 1960 mm

Larghezza: 1282 mm

Profondità: 500 mm

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 1344 mm

Numero ripiani: 5

Ripiano portata: 250 kg

Descrizione tecnica

Numero ripiani	5
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1344 mm
Accesso agli scaffali	monofronte
Profondità	500 mm
Altezza	1960 mm
Carico massimo campo	1500 kg
Larghezza	1282 mm
Montaggio a innesto	sì
Ripiano portata	250 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	250 kg
Spessore ripiano	30 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Profondità 500 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

Accessori

Piastrine di appoggio da 2 mm Numero di sottoplacchette 5	992049 5
Piastrine di appoggio da 1 mm Numero di sottoplacchette 5	992048 5
Tassello Modello 2967	992047 2967
Ripiano Larghezza×Profondità 1282X500 mm	992012 1282X500