



## Scaffalatura elemento base, profondità 800 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2490/1282mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991966 2490/1282
GTIN	4052941930294
Classe articolo	95S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scaffalatura a innesto con ripiani zincata. Il supporto con incastro a camma facilita l'inserimento dei ripiani con passo da 53 mm. Ripiani dotati di fondo a bordatura doppia con spigoli longitudinali a 10 facce per garantire un livello di stabilità e portata particolarmente elevato.

**Carico ripiano massimo di 250 kg** per ripiano.

**Carico modulo:** rispettivamente con una altezza di 1960 mm per 1500 kg, 2490 mm per 1250 kg e 2967 mm per 1500 kg.

#### Descrizione:

#### Dimensioni di montaggio:

**Elemento di base:** lunghezza nominale + 62 mm

**Elemento aggiuntivo:** Lunghezza nominale + 31 mm

#### Uso:

Sistema di scaffalature multifunzionale per tutte le esigenze di stoccaggio. Possibilità di ampliamento successivo nonché di modifica integrale attraverso l'impiego di svariati accessori.

#### Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo, 4 ancoraggi a terra e 4 piastrine di appoggio.

Elemento aggiuntivo senza diagonali di rinforzo, con 2 ancoraggi a terra e 2 piastrine di appoggio.

#### Nota:

- **Piedini avvitabili compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da un lato (irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo).**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**
- **Un modulo scaffale ogni tre deve essere munito di diagonali di rinforzo.**

Materiale: zincata

Altezza: 2490 mm

Larghezza: 1282 mm

Profondità: 800 mm

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 1344 mm

Numero ripiani: 6

Ripiano portata: 250 kg

## Descrizione tecnica

Dim. di montaggio elem. base larghezza	1344 mm
Profondità	800 mm
Montaggio a innesto	sì
Numero ripiani	6
Accesso agli scaffali	monofronte
Larghezza	1282 mm
Carico massimo campo	1250 kg
Altezza	2490 mm
Ripiano portata	250 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	250 kg
Spessore ripiano	30 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	profondità 800 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

## Accessori

Ripiano Larghezza×Profondità 1282X800 mm	992012 1282X800
Piastrine di appoggio da 1 mm Numero di sottoplacchette 5	992048 5
Tassello Modello 2967	992047 2967
Piastrine di appoggio da 2 mm Numero di sottoplacchette 5	992049 5