

**Ripiano, Portata 200 kg, Larghezza×Profondità: 994X800 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	992011 994X800
GTIN	4052939498959
Classe articolo	95S

Descrizione**Esecuzione:**

Ripiano zincato con nervatura di rinforzo longitudinale a 10 pieghe. Serie di scanalature nella parte anteriore e posteriore per l'inserimento di separatori lisci. Distanza fra le scanalature di 41 mm.

Materiale: zincata

Larghezza: 994 mm

Profondità: 800 mm

Ripiano portata: 200 kg

Descrizione tecnica

Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Profondità	800 mm
Larghezza	994 mm
Ripiano portata	200 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Spessore ripiano	30 mm
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Portata 200 kg

Tipo di prodotto

Componenti per scaffale con ripiani