



Ripiano, Portata 250 kg, Larghezza×Profondità: 1282X500 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	992012 1282X500
GTIN	4052941111907
Classe articolo	95S

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano zincato con nervatura di rinforzo longitudinale a 10 pieghe. Serie di scanalature nella parte anteriore e posteriore per l'inserimento di separatori lisci. Distanza fra le scanalature di 41 mm.

Materiale: zincata

Larghezza: 1282 mm

Profondità: 500 mm

Ripiano portata: 250 kg

Descrizione tecnica

Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Profondità	500 mm
Larghezza	1282 mm
Ripiano portata	250 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	250 kg
Spessore ripiano	30 mm
Materiale	zincata

Attributo del nome del prodotto

Portata 250 kg

Tipo di prodotto

Componenti per scaffale con ripiani