



Ripiano, Portata 250 kg, Larghezza×Profondità: 1282X800 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	992012 1282X800
GTIN	4052939671307
Classe articolo	95S

Descrizione
Esecuzione:

Ripiano zincato con nervatura di rinforzo longitudinale a 10 pieghe. Serie di scanalature nella parte anteriore e posteriore per l'inserimento di separatori lisci. Distanza fra le scanalature di 41 mm.

Materiale: zincata

Larghezza: 1282 mm

Profondità: 800 mm

Ripiano portata: 250 kg

Descrizione tecnica

Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Profondità	800 mm
Campo d'impiego	Scaffale con ripiani
Larghezza	1282 mm
Ripiano portata	250 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	250 kg
Spessore ripiano	30 mm

Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Portata 250 kg
Tipo di prodotto	Ripiano