



## Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 1960/1994mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	992204 1960/1994
GTIN	4052941772535
Classe articolo	95S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spalla scaffale in acciaio laminato a freddo, altamente resistente e zincato con traverse orizzontali. Piani d'appoggio regolabili con passo da 53 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di inserimento delle traverse. I piani d'appoggio sono composti da ripiani singoli segmentati.

**Carico ripiano** massimo: 400 kg.

#### Carico campata:

rispettivamente con una altezza di 1960 mm per 1600 kg (con larghezza di 1994 mm) o 1250 kg (con larghezza di 2570 mm);

con una altezza di 2967 mm per 2000 kg (con larghezza di 1994 mm) o 1800 kg (con larghezza di 2570 mm).

Condizione per carico max.:

altezza da terra massima del piano d'appoggio inferiore 200 mm, luce libera massima tra i ripiani: 600 mm.

#### Descrizione:

#### Dimensioni:

**Elemento di base:** lunghezza nominale + 62 mm

**Elemento aggiuntivo:** lunghezza nominale + 31 mm

#### Uso:

Stoccaggio di merci voluminose con carichi di tipo medio-leggero. Tragitti brevi per la commissione i prelievi grazie alla possibilità di utilizzo da entrambi i lati.

**Fornitura:**

Cad. 6 traverse longitudinali e 6 ripiani.

**Nota:**

- **I tasselli per il fissaggio a pavimento non sono inclusi nella dotazione.**
- **Gli scaffali a campata lunga WR 3000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 991930 – 991967, per le quali è possibile acquistare ulteriori dimensioni e componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Materiale: zincata

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 2056 mm

Numero ripiani: 6

Carico ripiano: 400 kg

## Descrizione tecnica

Numero ripiani	3
Ripiano largh.	1994 mm
Campo d'impiego	Scaffale a campata lunga
Prof. ripiano	600 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza	2056 mm
Altezza	1960 mm
Carico ripiano	400 kg
Numero ripiani	6
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	400 kg
Spessore ripiano	40 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Profondità 600 mm
Tipo di prodotto	Scaffale a campata lunga

## Accessori

Ripiano zincato Larghezza 1994 mm

992223 1994