



## Elemento base a campata lunga con pannello truciolare, Profondità 800 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3000/2200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	992326 3000/2200
GTIN	4052942007186
Classe articolo	95S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Solida spalla a traliccio composta da profili in acciaio laminati a freddo, altamente resistenti e zincati, con diagonali di tenuta e traverse orizzontali. Traverse longitudinali con linguette di fissaggio avvitate a 3 ganci per un collegamento ad accoppiamento geometrico e di forza con i montanti. Per ogni traversa longitudinale 2 spine di sicurezza in modo da evitare sollevamenti accidentali.

La copertura del ripiano composta da pannelli truciolari viene inserita tra le traverse longitudinali. Qualità: 22 mm, compressione normale.

I carichi indicati si riferiscono a una distribuzione uniforme.

#### Carico campata massimo:

con luce libera tra i ripiani di 500 mm: 3500 kg,

con luce libera tra i ripiani di 750 mm: 3000 kg,

con luce libera tra i ripiani di 1000 mm: 2700 kg,

con luce libera tra i ripiani di 1250 mm: 2300 kg,

con luce libera tra i ripiani di 1500 mm: 1800 kg.

#### Verniciatura:

Supporto zincato, traverse longitudinali in blu genziana RAL 5010 **termoverniciate**.

#### Nota:

· **I tasselli di fissaggio al pavimento non sono inclusi nella dotazione.**

· **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto

Numero ripiani: 4

Carico ripiano: 280 kg

## Descrizione tecnica

Altezza	3000 mm
Numero ripiani	4
Carico ripiano	280 kg
Campo d'impiego	Scaffale a campata lunga
Accesso agli scaffali	bifronte
Prof. ripiano	800 mm
Denominazione originale prodotto	WR600GF 3000x2200x800-4E Pannelli truciolari
Spessore inserti	22 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Attributo del nome del prodotto	Profondità 800 mm
Tipo di prodotto	Scaffale a campata lunga

## Accessori

Piano d'appoggio in pannelli truciolari Larghezza 2200 mm

992364 2200