



Elemento base scaffale per la messa a disposizione di materiali, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2278/1004mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	992114 2278/1004
GTIN	4052941108686
Classe articolo	95S

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per la messa a disposizione di materiali, zincato, con ripiani obliqui. Lo scaffale per la messa a disposizione consente uno stoccaggio sicuro di qualsiasi tipo di cassetta dalle più svariate dimensioni e può essere adoperato a livello universale. Particolarmente adatto per sistemi Kanban. I listelli di battuta sul frontale del ripiano garantiscono una messa a disposizione sicura delle cassette. Le guide laterali sui lati frontali dello scaffale impediscono una caduta delle cassette tra i supporti dello scaffale. Per la massima inclinazione dei ripiani, vedere la tabella.

Carico campata: 1500 kg per campata.

Descrizione:

Tabella degli **incrementi di inclinazione:**

Profondità degli scaffali di 400 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **106 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **17°**.

Profondità degli scaffali di 500 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **106 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **13°**.

Profondità degli scaffali di 500 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **159 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **19,5°**.

Profondità degli scaffali di 600 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **106 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **11°**.

Profondità degli scaffali di 600 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **159 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **16°**.

Profondità degli scaffali di 800 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **159 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **12°**.

Profondità degli scaffali di 800 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **212 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **16°**.

Fornitura:

2 telai premontati, 5 ripiani, 5 traverse longitudinali e 5 traverse di arresto, 10 guide laterali, 4 tappi di chiusura.

Nota:

- **I tasselli per fissaggio a pavimento non sono inclusi nella dotazione.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Materiale: zincata

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100 kg

Altezza: 2278 mm

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 1066 mm

Numero ripiani: 5

Ripiano portata: 100 kg

Descrizione tecnica

Profondità	600 mm
Campo d'impiego	Scaffale per la messa a disposizione di materiali
Numero ripiani	5
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1066 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Altezza	2278 mm
Ripiano portata	100 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Spessore ripiano	40 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Profondità 600 mm
Tipo di prodotto	Scaffalature con ripiani obliqui

Accessori

Ripiano zincato Larghezza 1004 mm

992133 1004