



Elemento base scaffale per la messa a disposizione di materiali, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2278/1292mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 992114 2278/1292 |
| GTIN | 4052941106378 |
| Classe articolo | 95S |

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per la messa a disposizione di materiali, zincato, con ripiani obliqui. Lo scaffale per la messa a disposizione consente uno stoccaggio sicuro di qualsiasi tipo di cassetta dalle più svariate dimensioni e può essere adoperato a livello universale. Particolarmente adatto per sistemi Kanban. I listelli di battuta sul frontale del ripiano garantiscono una messa a disposizione sicura delle cassette. Le guide laterali sui lati frontali dello scaffale impediscono una caduta delle cassette tra i supporti dello scaffale. Per la massima inclinazione dei ripiani, vedere la tabella.

Carico campata: 1500 kg per campata.

Descrizione:

Tabella degli **incrementi di inclinazione:**

Profondità degli scaffali di 400 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **106 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **17°**.

Profondità degli scaffali di 500 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **106 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **13°**.

Profondità degli scaffali di 500 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **159 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **19,5°**.

Profondità degli scaffali di 600 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **106 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **11°**.

Profondità degli scaffali di 600 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **159 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **16°**.

Profondità degli scaffali di 800 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **159 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **12°**.

Profondità degli scaffali di 800 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + **212 mm**, quindi inclinazione del ripiano di **16°**.

Fornitura:

2 telai premontati, 5 ripiani, 5 traverse longitudinali e 5 traverse di arresto, 10 guide laterali, 4 tappi di chiusura.

Nota:

- **I tasselli per fissaggio a pavimento non sono inclusi nella dotazione.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Materiale: zincata

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150 kg

Altezza: 2278 mm

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 1354 mm

Numero ripiani: 5

Ripiano portata: 150 kg

Descrizione tecnica

| | |
|--|---|
| Numero ripiani | 5 |
| Campo d'impiego | Scaffale per la messa a disposizione di materiali |
| Profondità | 600 mm |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza | 1354 mm |
| Montaggio a cura del cliente | sì |
| Altezza | 2278 mm |
| Ripiano portata | 150 kg |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg |
| Spessore ripiano | 40 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 53 |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto |
| Materiale | zincata |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 600 mm |
| Tipo di prodotto | Scaffalature con ripiani obliqui |

Accessori

Ripiano zincato Larghezza 1292 mm

992133 1292