



Set di barre alesatrici in acciaio con LR, destra, Modello: SET1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	4 mm
Spostamento centrale L ₃	6,5 mm
Spostamento centrale L ₃	6 mm
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Larghezza del collo L ₄	8 mm
Larghezza del collo L ₄	10 mm
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Larghezza del collo L ₄	8 mm
Lunghezza della testina L ₁	27,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm

Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	22,5 mm
Insero adatto	CC.. 0602..
Insero adatto	DC.. 0702..
Ø Preforatura minimo D _{min}	12 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	8 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15,5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	11 mm
Altezza di serraggio L ₂	7 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	A0810J SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	A0608H SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	A1012K SDUCR/L07
Codice ISO portautensile	A0810H SDUCR/L07
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

260032 0608/06

Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto
0608/06 mm

Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto
0810/06 mm

260032 0810/06

Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto
1012/06 mm

260032 1012/06

Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto
1216/06 mm

260032 1216/06

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta
Torx® TX8

674248 TX8