



Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio senza LR, destra, Modello: SET1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	27,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Lunghezza della testina L ₁	22,5 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D _{min}	8 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	12 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15,5 mm

Ø Preforatura minimo D_{min}	11 mm
Codice ISO portautensile	S0810H SCLCR06
Codice ISO portautensile	S1216K SDUCR07
Codice ISO portautensile	S0810J SCLCR06
Codice ISO portautensile	S0608H SCLCR06
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Spostamento centrale L_3	4 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Spostamento centrale L_3	6 mm
Spostamento centrale L_3	6,5 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Larghezza del collo L_4	10 mm
Larghezza del collo L_4	8 mm
Larghezza del collo L_4	8 mm
Larghezza del collo L_4	6 mm
Insero adatto	CC.. 0602..
Insero adatto	DC.. 0702..
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta
Torx® TX8

674248 TX8