

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, Neodimio, Ø: 32mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085923 32
GTIN	2050001737700
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.
- Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.
- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Materiale superficie	zincato
Peso	40 g
Forza di tenuta nominale	350 N
Termostabilità massima	80 °C
Altezza	7 mm
Ø	32 mm
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

