# Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, SmCo5, Ø: 25mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085922 25
GTIN	2050000965241
Classe articolo	08Q

## **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

- · Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
- · Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- · Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

#### Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

#### Nota

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

### **Descrizione tecnica**

Termostabilità massima	200 °C
Boccola filettata	SÌ
Ø	25 mm
Peso	33 g
Forza di tenuta nominale	150 N
Filettatura	M4 mm
Materiale superficie	zincato
Altezza	7 mm

Altezza con filettatura	14 mm
Materiale nucleo del magnete	SmCo₅
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna10 pezzi Filettatura M4	085921 M4
••••	