

**HOLEX****Magnete potente con piastra di protezione, AlNiCo, Altezza complessiva: 54mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085934 54     |
| GTIN            | 4045197608390 |
| Classe articolo | 02A           |

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Potente magnete a ponte.**
- **Con foro di fissaggio. (Dim. 35 e 41 con 2 fori).**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.**

### Uso:

Per trattenere, sollevare o selezionare pezzi in ferro o per il montaggio in relè elettrici, strumenti di misura, ecc.

## Descrizione tecnica

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Profondità polo singolo      | 20 mm  |
| Forza di tenuta nominale     | 470 N  |
| Termostabilità massima       | 550 °C |
| Larghezza polo singolo       | 82 mm  |
| Altezza complessiva          | 54 mm  |
| Materiale nucleo del magnete | AlNiCo |

Tipo di prodotto

Magnete potente