



Lampada multifunzione a LED con supporti intercambiabili, Modello: WF4



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081459 WF4 |
| GTIN | 4058205019637 |
| Classe articolo | 04B |

Descrizione

Esecuzione:

Innovativa lampada multifunzione a LED 4 in 1 "Workers Friend" in alluminio anodizzato, con solida base magnetica e sistema di cambio rapido. Oltre all'unità di base ricaricabile sono disponibili i seguenti supporti intercambiabili per numerosi tipi di applicazione:

- **Supporto per lampada tascabile, focalizzabile.**
- **Lampada di montaggio di 11,5 cm di lunghezza, estremamente sottile e orientabile a 180°.**
- **Lampada a collo di cigno di 32 cm di lunghezza e diametro di 7 mm.**
- **Lampada di ispezione con un diametro di soli 4,3 mm.**

Corrente d'illuminazione: 280 lm

Corrente di illuminazione livello 2: 140 lm

Durata: 2,5 h

Autonomia livello 2: 5,5 h

Tipo di batteria: Ioni di litio

Lunghezza complessiva: 240 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------|-------|
| Ø Testa | 35 mm |
|---------|-------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Durata | 2,5 h |
| Corrente di illuminazione Livello 2 | 140 lm |
| Corrente di illuminazione | 280 lm |
| Lunghezza complessiva | 240 mm |
| Autonomia Livello 2 | 5,5 h |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Tipo di prodotto | Lampada tascabile |