



## Calibro a corsoio digitale HCT con Bluetooth, Campo di misura: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412790 300
GTIN	4062406629458
Classe articolo	42A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale con **Bluetooth 5.0**. Display LCD di facile lettura. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Superficie antiscivolo. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID). Spegnimento e raggiungimento automatici programmabili della modalità SLEEP tramite l'app HCT. senza asta di profondità.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

### Descrizione tecnica

Taratura	A1
Lettura	0,0005 pollici
Serie	HCT
Lettura	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT App Windows

Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	65 mm
Asta di profondità	no
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Risoluzione	mm/pollici
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 n. art. CR2032
Scostamento di misura E MPE	±0,04 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236