

**Garant****Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 7×D mini, Dim. codolo: 10R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319467 10R
GTIN	4062406641825
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

**Vantaggi:**

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

**Per:**

Tutte le barre alesatrici più comuni.

**Nota:**

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall'eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.

Sporgenza massima dello stabilizzatore incl. barra alesatrice 10×D.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>2</sub>	32 mm
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	53 mm
C	1 mm
Direzione di taglio	destra
Lunghezza complessiva L <sub>2</sub>	129 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	10 mm
Spostamento Z rispetto all'asse	8 mm

Sporgenza totale L <sub>1</sub>	70 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Raggio R	2 mm
Profondità interna fino a	7×D
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Stabilizzatore per barre alesatrici