

Garant**Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 7×D maxi, Dim. codolo: 20R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319469 20R
GTIN	4062406642525
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temperate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall'eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.

Sporgenza massima dello stabilizzatore incl. barra alesatrice 10×D.

Descrizione tecnica

C	1,5 mm
Direzione di taglio	destra
Raggio R	1,2 mm
Ø D ₃	40 mm
Lunghezza codolo L _s	60 mm
Ø Codolo D ₂	32 mm
Spostamento Z rispetto all'asse	20 mm

Ø Attacco D ₁	20 mm
Lunghezza complessiva L ₂	206 mm
Sporgenza totale L ₁	140 mm
Profondità interna fino a	7×D
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Stabilizzatore per barre alesatrici